

Központosító gyűrű
EAML-38-4-38
Cikkszám: 558030

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	38 mm
2. tartó átmérője	38 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	4 g
Interfész kód, működtető szerkezet	K38
Tengelykapcsoló ház interfész kódja	38 A 38D
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis