

Tengelycsap
EAMB-18-9-8X16-10X12
Cikkszám: 558035

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	8 mm
2. tartó átmérője	10 mm
Méret	70
Névleges hossz	16 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.838 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	12 Nm
Terméksúly	29 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis