

Tengelycsap
EAMB-34-6-25X26-23X27
Cikkszám: 558037

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	25 mm
2. tartó átmérője	23 mm
Méret	120
Névleges hossz	26 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	18.2 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	100 Nm
Terméksúly	201 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis