

Tengelycsap
EAMB-44-7-35X30-32X32
Cikkszám: 558038

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	35 mm
2. tartó átmérője	32 mm
Méret	185
Névleges hossz	30 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	4500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	75.3 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	200 Nm
Terméksúly	463 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis