

# Műanyag tömlő PLN-10X1,5-RT

Cikkszám: 558220

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                       | Érték                                                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Külső Ø                                        | 10 mm                                                                                        |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 57 mm                                                                                        |
| Belső Ø                                        | 7 mm                                                                                         |
| Min. hajlítási sugár                           | 22 mm                                                                                        |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                  | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                          |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés         | Víz: 0 - 50 °C-on max. 0,6 MPa                                                               |
| Engedély                                       | TÜV                                                                                          |
| Tanúsítványt kiállító szerv                    | B 013277 0506 00                                                                             |
| Üzemi közeg                                    | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes)                |
| LABS konformitás                               | VDMA24364-B2-L                                                                               |
| Tiszta szoba osztály                           | Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges |
| Élelmiszerekkel használható                    | Lásd a bővebb anyaginformációt                                                               |
| Környezeti hőmérséklet                         | -30 °C...80 °C                                                                               |
| A termék súlya hossz szerint                   | 0.0375 kg/m                                                                                  |
| Pneumatikus csatlakozó                         | 10 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz                                                       |
| Szín                                           | piros                                                                                        |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések          | RoHS-kompatibilis                                                                            |
| Tömlő alapanyaga                               | PE                                                                                           |