

# Dugaszolható csavarzat NPQM-D-G14F-Q8-P10

Cikkszám: 558679

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Méret                                        | Standard                                       |
| Névleges szélesség                           | 7 mm                                           |
| Kialakítás                                   | egyenes forma                                  |
| Kötegméret                                   | 10                                             |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                  |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar     |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...232 psi                          |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges                      |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 1 - alacsony korróziónak való kitettség        |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Környezeti hőmérséklet                       | -20 °C...70 °C                                 |
| Terméksúly                                   | 20.2 g                                         |
| Rögzítés módja                               | SW14 hatszögletű fejescsavar                   |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | G1/4 belső menet                               |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 8 mm külső Ø-jű tömlőhöz                       |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                              |
| Ház alapanyaga                               | Sárgaréz, nikkelezett                          |
| Tömlőtömítés alapanyaga                      | NBR                                            |