

Dugaszolható T-csatlakozó NPQM-T-Q4-S4-P10

Cikkszám: 558791

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges szélesség	3 mm
Kialakítás	T forma
Kötegméret	10
Szerkezeti felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...232 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...70 °C
Terméksúly	18.5 g
1. pneumatikus csatlakozás	Push-in hüvely Ø 4 mm
2. pneumatikus csatlakozó	4 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Tömlőtömítés alapanyaga	NBR