

**L-csatlakozó**  
**NPQM-LH-M5-Q4-P10**  
Cikkszám: 558827

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                     | Érték                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Méret                                        | Standard                                        |
| Névleges szélesség                           | 3 mm                                            |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon  | Tömítőgyűrű                                     |
| Kialakítás                                   | L forma                                         |
| Kötegméret                                   | 10                                              |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                   |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar      |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...232 psi                           |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges                       |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség        |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Környezeti hőmérséklet                       | -20 °C...70 °C                                  |
| Névleges meghúzási nyomaték                  | 1 Nm                                            |
| Névleges meghúzási nyomaték tűrése           | ± 20%                                           |
| Terméksúly                                   | 10.3 g                                          |
| Rögzítés módja                               | Külső hatlapú, üreges csavar                    |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | M5 külső menet                                  |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 4 mm külső Ø-jű tömlőhöz                        |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                               |
| Ház alapanyaga                               | Sárgaréz, nikkelezett                           |
| Üreges csavar alapanyaga                     | Sárgaréz, nikkelezett                           |
| Tömlőtömítés alapanyaga                      | NBR                                             |