

Csatlakozó
EAMC-20-30-6-6
Cikkszám: 558901

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	6 mm
2. tartó átmérője	6 mm
Méret	20
Névleges hossz	30 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	9000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	1.06 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	2.3 Nm
Terméksúly	20 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis