


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D32-35A-40A

Cikkszám: 560281

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	46 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	5.87 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	6.5 Nm
Terméksúly	220 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D32C
Interfész kód Motor In	35 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis