

# Csatlakozó kábel VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-2.5

Cikkszám: 560413

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                              | Érték                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Terméksúly                                            | 610 g                                        |
| Elektromos csatlakozó                                 | Kábel csatlakozóval                          |
| Kábelhossz                                            | 2.5 m                                        |
| Vezetéktulajdonság                                    | energialáncokhoz alkalmas                    |
| Kábel min. hajlítási sugara                           | 63 mm                                        |
| Kábelátmérő                                           | 12.5 mm                                      |
| Kábelszerkezet                                        | 25 x 0,34 mm <sup>2</sup>                    |
| Védettség                                             | IP67<br>az IEC 60529 szerint                 |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -5 °C...80 °C                                |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)       | az EU RoHS irányelve szerint                 |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)     | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| LABS konformitás                                      | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                 | RoHS-kompatibilis                            |
| KBK korrózióállósági osztály                          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel         |
| Kábelköpeny alapanyaga                                | TPE-U(PU)                                    |