


Csatlakozó kábel VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-5

Cikkszám: 560414

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Terméksúly	1125 g
Elektromos csatlakozó	Kábel csatlakozóval
Kábelhossz	5 m
Vezetéktulajdonság	energialáncokhoz alkalmas
Kábel min. hajlítási sugara	63 mm
Kábelátmérő	12.5 mm
Kábelszerkezet	25 x 0,34 mm ²
Védettség	IP67 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...80 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PU)