


Csatlakozó kábel VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10

Cikkszám: 560427

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Terméksúly	1577 g
Elektromos csatlakozó	Kábel csatlakozóval
Kábelhossz	10 m
Vezetéktulajdonság	Alapkivitel
Kábel min. hajlítási sugara	115 mm
Kábelátmérő	9.6 mm
Kábelszerkezet	36 x 0,25 mm ²
Védettség	IP67 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...80 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	PVC