

Burkolat VMPAL-KM-SD25-IP67-0

Cikkszám: 560428

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Terméksúly	100 g
Elektromos csatlakozó	használatra kész
Megengedett kábelátmérő	5 mm...13 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0.2 mm ² ...0.5 mm ²
Védettség	IP67 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...80 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel