

Burkolat
VMPAL-KM-SD44-IP67-0
Cikkszám: 560429

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Terméksúly	102 g
Elektromos csatlakozó	használatra kész
Megengedett kábelátmérő	5 mm...13 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
Védettség	IP67 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...80 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel