


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-L27-57A

Cikkszám: 560678

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	23.1 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	10000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.355 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	1.6 Nm
Terméksúly	180 g
Interfész kód, működtető szerkezet	L27
Interfész kód Motor In	57 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis