


# Szabályozó lap VABF-S4-1-R5C2-C-10E

Cikkszám: 560772

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                          | Érték                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Szélesség                                         | 26 mm                                                                       |
| Szabvány alapján                                  | ISO 15407-2                                                                 |
| Beépítési helyzet                                 | tetszés szerint                                                             |
| Szabályozó funkció                                | Állandó kimeneti nyomás<br>szekunder légtelenítéssel                        |
| Opcionális manométer                              | lehetséges                                                                  |
| Üzemi nyomás                                      | 1 MPa<br>10 bar                                                             |
| Nyomásszabályozási tartomány                      | 0.05 MPa...0.85 MPa<br>7.25 psi...123.25 psi                                |
| Nyomásszabályozó-tartomány                        | 0.5 bar...8.5 bar                                                           |
| 1. bemeneti nyomás                                | 0.5 bar...10 bar                                                            |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint             |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint |
| Üzemi közeg                                       | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                             |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                |
| KBK korrózióállósági osztály                      | 0 - nincs korróziós igénybevétel                                            |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Védettség                                         | IP65<br>NEMA 4                                                              |
| Vezérlőközeg                                      | Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint                            |
| Környezeti hőmérséklet                            | -5 °C...50 °C                                                               |
| Terméksúly                                        | 735 g                                                                       |
| Több szintű kiépítés telepítési módja             | sorolható alaplapon<br>egyedi csatlakozólapon                               |
| Manométer csatlakozója                            | tartókapoccsal                                                              |
| Kezelőpanel alapanyaga                            | PA                                                                          |
| Szabályozó ház alapanyaga                         | Alumínium présöntvény                                                       |