


**Véglap**  
**VABE-S6-2R-N34**  
Cikkszám: 560838

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                              | Érték                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Szabvány alapján                      | ISO 5599-2                             |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                        |
| Szigettípus                           | 44                                     |
| Üzemi nyomás                          | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| KBK korrózióállósági osztály          | 0 - nincs korróziós igénybevétel       |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Terméksúly                            | 336 g                                  |
| 12. vezérlőlevegő csatlakozó          | 1/4 NPT                                |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | 3/4 NPT                                |
| 3. pneumatikus csatlakozás            | 3/4 NPT                                |
| 5. pneumatikus csatlakozó             | 3/4 NPT                                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                      |
| Véglap alapanyaga                     | Alumínium présöntvény                  |