

Sorolható alaplap VABV-S2-2S-G12-T1

Cikkszám: 560842

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	59 mm
Szigettípus	44
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	610 g
2. pneumatikus csatlakozó	G1/2
4. pneumatikus csatlakozó	G1/2
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Lap alapanyaga	Alumínium présöntvény