


Véglap
VMPAL-EPL-FL40-IP40
Cikkszám: 560942

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	43 mm
Hossz	107.3 mm
Szelephelyek max. száma	32
Szelepsziget-felépítés	Keverhető szelepméretek
A szeleptekercsek maximális száma	32
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Vezérlőnyomás	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
DC névleges üzemi feszültség	24 V
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP40
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	190 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Többpólusú
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	FC csatlakozóalak
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	40
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Véglap alapanyaga	Alumínium présöntvény PA erősítés