

# Lap VMPAL-EG-QS10

Cikkszám: 560957

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	20.5 mm
Hossz	107.3 mm
Integrált funkció	csatornázott elszívott levegő
Szelepsziget-felépítés	Keverhető szelepméreték
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Nyomásszabályozó-tartomány	0.5 bar...5 bar
1. bemeneti nyomás	0.5 bar...10 bar
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	30 g
Pneumatikus csatlakozó, 3/5 összefogva	Ø 10 mm - külső tömlőhöz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Lap alapanyaga	PA