


Elektromos láncoló modul VMPAL-EVAP-10-1-4

Cikkszám: 560967

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepméret	10 mm
Szelephelyek max. száma	4
A szeleptekercsek maximális száma	4
Integrált funkció	A szelep funkció hozzárendelése színkódolt
DC névleges üzemi feszültség	24 V
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	29 g
Ház színe	szürke
Ház alapanyaga	PA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis