


Csatlakozólap VMPAL-AP-4X14

Cikkszám: 560983

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	59.6 mm
Hossz	107.3 mm
Raszterméret	14.9 mm
Szelepméret	14 mm
Szelephelyek max. száma	4
Áramlásirány	megfordítható
Szelepsziget-felépítés	Keverhető szelepméreték
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Vezérlőnyomás	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	130.8 g
2. pneumatikus csatlakozó	14 mm-es patronhoz
4. pneumatikus csatlakozó	14 mm-es patronhoz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Megerősített PA