

Csatlakozólap VMPAL-AP-20-QS3/8"-2

Cikkszám: 561004

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	21.2 mm
Hossz	107.3 mm
Raszterméret	21.2 mm
Szelepméret	20 mm
Szelephelyek max. száma	1
Áramlásirány	megfordítható
Szelepsziget-felépítés	Keverhető szelepméretek
A szeleptekercsek maximális száma	2
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Vezérlőnyomás	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	82.18 g
2. pneumatikus csatlakozó	3/8" külső Ø-jű tömlőhöz
4. pneumatikus csatlakozó	3/8" külső Ø-jű tömlőhöz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Megerősített PA