

Összehúzócsavar VMPAL-ZAS-605

Cikkszám: 561131

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Hossz	605 mm
Kötegméret	3
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Max. meghúzási nyomaték	1.7 Nm
Terméksúly	405 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Összehúzócsavar alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél