

# Összehúzócsavar VMPAL-ZAE-10

Cikkszám: 561139

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                              |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Hossz                                 | 10 mm                              |
| Kötegméret                            | 3                                  |
| KBK korrózióállósági osztály          | 3 - nagy korróziós igénybevétel    |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Környezeti hőmérséklet                | -5 °C...50 °C                      |
| Max. meghúzási nyomaték               | 1.7 Nm                             |
| Terméksúly                            | 69 g                               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                  |
| Összehúzócsavar alapanyaga            | erősen ötvöztött rozsdamentes acél |