

Dugasz
NECU-S-M8G3-HX
Cikkszám: 562024

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 61076-2-104 EN 61984
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Csatlakozási gyakoriság	3
Terméksúly	7.8 g
Elektromos csatlakozó	3 pólusú M8x1 Egyenes csatlakozó / Vágószorító
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...32 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...32 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	4 A
Lököfeszültség-állóság	0.8 kV
Megengedett kábelátmérő	2.5 mm...5.1 mm
Egyetlen vezeték átmérője	0.1 mm
Érátmérő	0.9 mm...1.6 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...85 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Ház alapanyaga	PA Cink-présöntvény nikkelezett
Csavaros rögzítés alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Tömítések alapanyaga	FPM PUR
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	aranyozott
Jóváhagyott szigetelő burkolat	PP PVC TPE-E