

Vakdugó QSPC10

Cikkszám: 562243

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Kialakítás	egyenes forma
Kötegméret	10
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	0 psi...116 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
Terméksúly	0.4 g
Rögzítés módja	Rögzítőtű
1. pneumatikus csatlakozás	Patron: 10 mm
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vakdugó alapanyaga	POM
O-gyűrű alapanyaga	NBR