

Csatlakozó vezeték NEBV-M8W4L-E-10-LE2

Cikkszám: 562473

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfelel a szabványnak	EN 61076-2-101 ISO 20401
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Terméksúly	165 g
Elektromos csatlakozó	4-pólusú / 2-eres Aljzat, derékszögű / Kábel M8x1
DC üzemi feszültségi tartomány	20.4 V...26.4 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	3 A
Kábelhossz	10 m
Vezetéktulajdonság	energialáncokhoz alkalmas
Kábel min. hajlítási sugara	35 mm
Kábelátmérő	3.3 mm
Kábelszerkezet	2 x 0,25 mm ²
Vezetékvégek	Érvéghüvely
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Ház alapanyaga	TPE-U(PU)
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz aranyozott
Szigetelő hüvely alapanyaga	PVC