


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-P5-28B-42A

Cikkszám: 562640

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	16.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	10000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.28 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	1.1 Nm
Terméksúly	60 g
Interfészkód, működtető szerkezet	P5-28B
Interfészkód Motor In	42 A
Tengelykapcsoló ház interfészkódja	28B
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis