

Mágnestekercs VACC-S13-18-A1-1

Cikkszám: 562889

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés módja	elektromos
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kapcsolóállás-kijelző	nem
Bekapcsolási időtartam	100%
Szigetelési osztály	H
Tekercsparaméterek	24 V DC: 2,1 W
Megengedett feszültség-ingadozások	-15% / +10%
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Terméksúly	210 g
Elektromos csatlakozó	A forma Csatlakozó az EN 175301-803 szabvány szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Mágnestekercs alapanyaga	PA UP