

Csatlakozólap VABS-S7-S-G14-VDE1

Cikkszám: 563396

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP65
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
3. pneumatikus csatlakozás	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Lap alapanyaga	Alumínium, ematal bevonattal