

Adapter
NPFV-AF-G14-N14-MF
Cikkszám: 563397

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	6 mm
Üzemi nyomás	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	1/4 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Adapter alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Tömítések alapanyaga	NBR