


# Nyomásszabályozó szelep MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS

Cikkszám: 564135

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                 | 9                                                                                                                |
| Sorozat                               | MS                                                                                                               |
| Aktuátor biztosítás                   | tartozékokkal zárható                                                                                            |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                                                                                  |
| Szerkezeti felépítés                  | közvetlen vezérlésű membrános szabályozószelep                                                                   |
| Szabályozó funkció                    | Állandó kimeneti nyomás<br>előnyomás-kompenzálással<br>szekunder légtelenítéssel<br>visszaáramlási magatartással |
| Nyomáskijelző                         | manométerrel                                                                                                     |
| Üzemi nyomás                          | 1 bar...20 bar                                                                                                   |
| Nyomásszabályozó-tartomány            | 0.5 bar...4 bar                                                                                                  |
| Max. nyomáshiszterézis                | 0.4 bar                                                                                                          |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok                                                   |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                                                     |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                                                             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                |
| Csapághőmérséklet                     | -10 °C...60 °C                                                                                                   |
| Közeghőmérséklet                      | -10 °C...60 °C                                                                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C                                                                                                   |
| Terméksúly                            | 1400 g                                                                                                           |
| Rögzítés módja                        | Előlapí rögzítés<br>Vezetékbесzerelés<br>tartozékkal<br>választhatóan:                                           |
| Burkolat alapanyaga                   | Megerősített PA                                                                                                  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                                                                |
| Csatlakozólap alapanyaga              | Alumínium présöntvény                                                                                            |
| Felfogó szögelem alapanyaga           | Alumínium présöntvény                                                                                            |
| Ház alapanyaga                        | Alumínium présöntvény                                                                                            |
| Modul csatlakozó alapanyaga           | Alumínium présöntvény                                                                                            |

| Jellemző              | Érték                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Membrán alapanyaga    | NBR                                       |
| Szelepszár alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet<br>NBR<br>POM |