

# Dugaszolható csavarzat QBF-1/8-5/16-U

Cikkszám: 564639

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Méret                                        | Standard                                        |
| Névleges szélesség                           | 0.236 hüvelyk                                   |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon  | Bevonat                                         |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                 |
| Kialakítás                                   | egyenes forma                                   |
| Kötegméret                                   | 10                                              |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                   |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar          |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | 13.775 psi...145 psi                            |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges                       |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség        |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-Zone III                              |
| Környezeti hőmérséklet                       | 0 °C...60 °C                                    |
| Max. meghúzási nyomaték                      | 5.16 ft-lbf                                     |
| Terméksúly                                   | 0.66 oz                                         |
| Rögzítés módja                               | 9/16 külső hatlapfej                            |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | 1/8 NPT belső menet                             |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 5/16" külső Ø-jű tömlőhöz                       |
| Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit          | 32 °F...140 °F                                  |
| Oldógyűrű színe                              | szürke                                          |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                               |
| Ház alapanyaga                               | Sárgaréz, nikkelezett                           |
| Menettömítés alapanyaga                      | PTFE                                            |
| Oldógyűrű alapanyaga                         | POM                                             |
| Tömlőtömítés alapanyaga                      | NBR                                             |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga             | erősen ötvöztött rozsdamentes acél              |