

Hosszú L-csatlakozó QBLL-1/8-1/4-U

Cikkszám: 564670

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges szélesség	0.177 hüvelyk
Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon	Bevonat
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kialakítás	L-alakú, hosszú
Kötegméret	10
Szerkezeti felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	13.775 psi...145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Max. meghúzási nyomaték	5.16 ft-lbf
Terméksúly	1.01 oz
Rögzítés módja	1/2 hatszögletű fejescsavar
1. pneumatikus csatlakozás	1/8 NPT külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	1/4 " külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit	32 °F...140 °F
Oldógyűrű színe	szürke
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett PBT
Menettömítés alapanyaga	PTFE
Oldógyűrű alapanyaga	POM
Tömlőtömítés alapanyaga	NBR
Tömlőbilincs szegmens alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél