

**L-csatlakozó**  
**QBL-3/16T-U**  
Cikkszám: 564761

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                     | Érték                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Méret                                        | Standard                                       |
| Névleges szélesség                           | 0.138 hüvelyk                                  |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                |
| Kialakítás                                   | L forma                                        |
| Kötegméret                                   | 10                                             |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                  |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar         |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | 13.775 psi...145 psi                           |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges                      |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség       |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-Zone III                             |
| Környezeti hőmérséklet                       | 0 °C...60 °C                                   |
| Terméksúly                                   | 0.155 oz                                       |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | 3/16" külső Ø-jű tömlőhöz                      |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 3/16" külső Ø-jű tömlőhöz                      |
| Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit          | 32 °F...140 °F                                 |
| Oldógyűrű színe                              | szürke                                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                              |
| Ház alapanyaga                               | PBT                                            |
| Oldógyűrű alapanyaga                         | POM                                            |
| Tömlőtömítés alapanyaga                      | NBR                                            |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga             | erősen ötvöztött rozsdamentes acél             |