


Fojtó-visszacsapó szelep GRLA-1/2-QB-5/16-U

Cikkszám: 564845

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Szellőző-fojtó-visszacsapó funkció
1. pneumatikus csatlakozás	QB-5/16
2. pneumatikus csatlakozó	1/2 NPT
Működtetés módja	kézi
Beállítóelem	Hornyolt csavar
Rögzítés módja	becsavarozható külső menettel
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban	190 cfm
Normál névleges térfogatáram visszacsapó irányban	146 cfm...194 cfm
Környezeti hőmérséklet	32 °F...140 °F
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-13,8 psi...116 psi
Normál térfogatáram a fojtás irányában 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	266 cfm
Normál térfogatáram visszacsapó irányban 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) nyomásnál	268 cfm...277 cfm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Közeghőmérséklet	32 °F...140 °F
Max. meghúzási nyomaték	20,7 ft-lbf
Terméksúly	3,66 oz
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Üreges csavar alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett

Jellemző	Érték
Oldógyűrű alapanyaga	POM
Rovátkolt fej alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett
Szabályozó csavar alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett
Lengő csatlakozó alapanyaga	Megerősített PBT