


Vízleválasztó
MS6N-LWS-3/8-U-V
Cikkszám: 564872

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Szerkezeti felépítés	Centrifugális szeparátor
Max. kondenzátummennyiség	38 ml
Tartályvédelem	beépítve fém csészeként
A kondenzátum elválasztási szint	99 %
Üzemi nyomás	2 bar...12 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	3500 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint Inert gázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:7:4] szerint
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	820 g
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal választhatóan:
1. pneumatikus csatlakozás	3/8 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	3/8 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény
Tartály alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Kémlelőanyag alapanyaga	PA