


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-P8-38A-87A

Cikkszám: 564998

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	18 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	5.87 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	12.5 Nm
Terméksúly	380 g
Interfészkód, működtető szerkezet	P8-38A
Interfészkód Motor In	87 A
Tengelykapcsoló ház interfészkódja	38 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis