


Csatlakozó kábel NEBV-S1G44-K-10-N-LE39

Cikkszám: 565291

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	4-40UNC
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	1432 g
Elektromos csatlakozó	44 pólusú Aljzat Sub-D
DC üzemi feszültségi tartomány	30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	0.86 A
Kábelhossz	10 m
Vezetéktulajdonság	statikus alkalmazásokhoz
Kábel min. hajlítási sugara	95 mm
Kábelátmérő	9.6 mm
Kábelátmérő tűrése	± 0,5 mm
Kábelszerkezet	40 x 0,14 mm ²
Védettség	IP65 IP67 szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Ház alapanyaga	PBT
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Bronz aranyozott