

# Dugaszolható csavarzat CRQS-1/8-5/32-U

Cikkszám: 565318

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Méret                                        | Standard                                        |
| Névleges szélesség                           | 0.118 hüvelyk                                   |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                 |
| Kialakítás                                   | egyenes forma                                   |
| Kötegméret                                   | 1                                               |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                   |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar      |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...203 psi                           |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel            |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-Zone III                              |
| Élelmiszerekkel használható                  | Lásd a bővebb anyaginformációt                  |
| Környezeti hőmérséklet                       | -20 °C...150 °C                                 |
| Max. meghúzási nyomaték                      | 8.85 ft-lbf                                     |
| Terméksúly                                   | 0.342 oz                                        |
| Használható vezetékek                        | PFAN                                            |
| Rögzítés módja                               | 15/32 hatszögletű fejescsavar                   |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | 1/8 NPTF külső menet                            |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 5/32" külső Ø-jű tömlőhöz                       |
| Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit          | -4 °F...302 °F                                  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                               |
| Ház alapanyaga                               | erősen ötvöztött rozsdamentes acél              |
| Oldógyűrű alapanyaga                         | erősen ötvöztött rozsdamentes acél              |
| Tömlőtömítés alapanyaga                      | FPM                                             |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga             | erősen ötvöztött rozsdamentes acél              |