

**L-csatlakozó**  
**CRQSL-1/8-1/4-U**  
Cikkszám: 565327

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                     | Érték                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Méret                                        | Standard                                       |
| Névleges szélesség                           | 0.217 hüvelyk                                  |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                |
| Kialakítás                                   | L forma                                        |
| Kötegméret                                   | 1                                              |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                  |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar     |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...203 psi                          |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel           |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-Zone III                             |
| Élelmiszerekkel használható                  | Lásd a bővebb anyaginformációt                 |
| Környezeti hőmérséklet                       | -20 °C...150 °C                                |
| Max. meghúzási nyomaték                      | 8.85 ft-lbf                                    |
| Terméksúly                                   | 0.705 oz                                       |
| Használható vezetékek                        | PFAN                                           |
| Rögzítés módja                               | 1/2 hatszögletű fejescsavar                    |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | 1/8 NPTF külső menet                           |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 1/4 " külső Ø-jű tömlőhöz                      |
| Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit          | -4 °F...302 °F                                 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                              |
| Ház alapanyaga                               | erősen ötvöztött rozsdamentes acél             |
| Oldógyűrű alapanyaga                         | erősen ötvöztött rozsdamentes acél             |
| Tömlőtömítés alapanyaga                      | FPM                                            |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga             | erősen ötvöztött rozsdamentes acél             |