

Dugaszolható csatlakozó CRQS-3/8H-5/16-U

Cikkszám: 565358

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges szélesség	0.256 hüvelyk
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kialakítás	egyenes forma
Kötegméret	1
Szerkezeti felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...203 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...150 °C
Terméksúly	0.547 oz
Használható vezetékek	PFAN
1. pneumatikus csatlakozás	Ø 3/8" csatlakozó hüvely
2. pneumatikus csatlakozó	5/16" külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit	-4 °F...302 °F
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Oldógyűrű alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Tömlőtömítés alapanyaga	FPM
Tömlőbilincs szegmens alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél