

Csatlakozó vezeték MHJ9-KMH-2,5-MF

Cikkszám: 565519

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Engedély	RCM jelzés
Kiegészítő funkciók	Szikraoltás Tartóáram-csökkentés energia-visszanyeréssel Biztonsági leállás
Rögzítés módja	átmenő furattal szerelősínnel választhatóan:
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	98 g
Elektromos csatlakozó	2 pólusú / 2 pólusú / 4 vezetékes Egyenes aljzat / egyenes aljzat / kábel
DC üzemi feszültségi tartomány	12 V...53 V
Póluscserre elleni védelem	üzemi feszültséghez
Üzemeléssel kapcsolatos megjegyzések	A hálózati tápegységnek legalább 1,7 A-t kell biztosítania feszültségesés nélkül.
Megjegyzés az energiafogyasztásról	Kisáramú fázis 2 W, nagyáramú fázis 7 W, csatornánként
Bekapcsolási időtartam	100% Vegye figyelembe az útmutatót a mágnesszelep üzemeltetéséhez.
DC aktiválási jeltartomány	3 V...30 V
Megjegyzés a bemeneti áramra vonatkozóan	Lineáris növekedés 0,09 - 0,44 mA 3 - 15 V triggerjellel 0,44 - 15,44 mA 15 - 30 V triggerjellel
Bemeneti ellenállás	34 kohm
Kábelhossz	2,5 m
Vezetéktulajdonság	statikus alkalmazásokhoz
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel

Jellemző	Érték
Kábelköpeny alapanyaga	PUR PVC
Ház alapanyaga	POM