

Csatlakozó tömb CPX-P-AB-4XM12-4POL

Cikkszám: 565706

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méretek: Sz x H x M	(beleértve a sorolható tömböt és a csatlakozási technológiát) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Rögzítés módja	a CPX-M-GE sorolható tömbön..
Terméksúly	120 g
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzáló
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel (beépített állapotban)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Elektromos csatlakozó	4 pólusú 4x aljzat A kódolású M12x1 kördugós csatlakozó