


Fedőlap VABB-L1-10-S

Cikkszám: 566462

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	10.5 mm
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Engedély	RCM jelzés c UL us - Recognized (OL)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	10 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedőlap alapanyaga	PA