



# Csatlakozó aljzat kábel NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2

Cikkszám: 566662

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                          | Érték                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Vezetékmegjelölés                                 | táblatartó nélkül                            |
| Beépítési helyzet                                 | tetszés szerint                              |
| Terméksúly                                        | 4 g                                          |
| 1. elektromos csatlakozó, funkció                 | Terepikészülék-oldal                         |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás             | szögletes                                    |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód        | Aljzat                                       |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés          | egyenes                                      |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika     | S csatlakozóalak                             |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma      | 2                                            |
| 1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk     | 2                                            |
| 1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa         | Reteselés                                    |
| 2. elektromos csatlakozó, funkció                 | Vezérlésoldal                                |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód       | 2x egyeres                                   |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika     | nyitott vég                                  |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma      | 2                                            |
| 2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek  | 2                                            |
| DC üzemi feszültségi tartomány                    | 0 V...60 V                                   |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on                        | 3 A                                          |
| Kábelhossz                                        | 0.5 m                                        |
| Vezetéktulajdonság                                | Alapkivitel                                  |
| Kábelátmérő                                       | 1.3 mm                                       |
| Kábelszerkezet                                    | 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>                     |
| Névleges vezeték-keresztmetszet                   | 0.14 mm <sup>2</sup>                         |
| Vezetékvégek                                      | levágott tompa                               |
| Védettség                                         | IP40                                         |
| Megjegyzés a védettségről                         | szerelt állapotban                           |
| Környezeti hőmérséklet                            | -5 °C...60 °C                                |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | az EU RoHS irányelve szerint                 |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-B2-L                               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések             | RoHS-kompatibilis                            |

| Jellemző                           | Érték                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Ház alapanyaga                     | POM                   |
| Ház színe                          | fekete                |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga | Rézötvözet<br>ónozott |
| Szigetelő hüvely alapanyaga        | PVC                   |