


Csatlakozó aljzat kábel NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2

Cikkszám: 566664

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetékmegjelölés	táblatartó nélkül
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	17 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	S csatlakozóalak
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	2
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	2
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Reteselés
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	2x egyeres
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	2
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	2
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...60 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	3 A
Kábelhossz	2.5 m
Vezetéktulajdonság	Alapkvitel
Kábelátmérő	1.3 mm
Kábelszerkezet	2 x 0,14 mm ²
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.14 mm ²
Vezetékvégek	levágott tompa
Védettség	IP40
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis

Jellemző	Érték
Ház alapanyaga	POM
Ház színe	fekete
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Rézötvözet ónozott
Szigetelő hüvely alapanyaga	PVC