

Elektromos csatlakozólap VAVE-L1-1VH3-LP

Cikkszám: 566715

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Póluscseré elleni védelem	bipoláris
Kiegészítő funkciók	Szikraoltás
Jelállapot-kijelző	LED
DC névleges üzemi feszültség	12 V 24 V
Lökőfeszültség-állóság	0.8 kV
Szennyezettségi fok	3
Megnövelt környezeti hőmérséklet	-5 - 60°C
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	1.5 g
Elektromos csatlakozó	2 pólusú Aljzat
Védővezető csatlakozás	nem érhető el
Rögzítés módja	Rögzítő patent
Ház színe	fekete
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA